

BOSCH

Lame bi-métal
denture progressive fraisée avoyée
applications : tôles minces à épaisses de 1 à 8 mm et profilés Ø 100 mm.



Caractéristiques

conditionnement	5
denture (tpi)	8-18
Épaisseur (mm)	0,9
hauteur (mm)	19
longueur (mm)	150
modèle	s123xf
pas (mm)	1,4-3,4
type de denture	progressive, avoyée, fraisée
utilisation	tôles minces à épaisses (1-8 mm), profilés minces à épais (Ø <100 mm)

Référence		Prix HT
165537	LAME DE SCIE SABRE BIM PROGRESSOR METAL S123XF (X5)	-